


**Garant****CCGW 09T304 FN, MKD, Posnetje roba rezalnih robov: NS****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	265916 NS
GTIN	4062406095673
Razred artikla	21L

**Opis****Izvedba:**

**MKD** – monokristalni diamant, rezalni robovi lasersko izrezani. Posneti rezalni robovi za sintetične materiale (PMMA, POM, akril itd.).

**Uporaba:**

Za najbolj fino obdelavo najboljših površin.

**Priporočilo:**

Za optimalne rezultate uporabite sistem GARANT Master eco. Alternativno je možna uporaba vseh primernih vpenjalnih držal in nožev za notranje struženje ISO.

**Tehnični opis**

Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza $a_p$	0,01 - 0,2 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	100 - 1400 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Zvrst	MKD

Rezalni material	MKD
Podajanje f	0,005 - 0,4 mm/v
Posnetje roba rezalnih robov	NS
Prevleka	neprevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCGW 09T304 FN
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Značilnost blagovnega imena	MKD
Možnost naknadnega brušenja	da
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje