


Garant
Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 1012/06mm


ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260032 1012/06
GTIN	4045197979018
Trieda položky	21T

Technický opis

Výška upínania L ₂	11 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 0602..
Dĺžka hlavy L ₁	32,5 mm
Šírka hrdla L ₄	10 mm
Držiak ISO-kód	A1012K SCLCR/L06
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	13 mm
Veľkosť doštičiek	6 mm
Odsadenie stredu L ₃	6,9 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D _s	12 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500