

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 1216/07mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260342 1216/07
GTIN	4045197979094
Trieda položky	21T

## Technický opis

Šírka hrdla L <sub>4</sub>	12 mm
Držiak ISO-kód	A1216M SDUCR/L07
Veľkosť doštičiek	7 mm
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	18 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Výška upínania L <sub>2</sub>	15 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	11 mm
Celková dĺžka L	150 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	40,5 mm
Úžitková hĺbka T	4,9 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	16 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500