

Garant**CNMG 12040812, Zvrst: HB725**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250141 HB725
GTIN	4062406095833
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 12040812 HB725 Zvrst: HB725
Lomilec odrezkov: UM/UG
Globina reza a_p : 0,2 - 4 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,8 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 250 m/min

Tehnični opis

Glavna uporaba	UNI
Podajanje f	0,05 - 0,8 mm/v
Lomilec odrezkov	UM/UG
Rezalni material	HM
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 250 m/min
Globina reza a_p	0,2 - 4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava

Zvrst	HB725
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Prevleka	PVD
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 12040812
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje