

Garant**DCGW 070208 FN, MKD, Posnetje roba rezalnih robov: NS****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	265952 NS
GTIN	4062406096083
Razred artikla	21L

Opis**Izvedba:**

MKD – monokristalni diamant, rezalni robovi lasersko izrezani. Posneti rezalni robovi za sintetične materiale (PMMA, POM, akril itd.).

Uporaba:

Za najbolj fino obdelavo najboljših površin.

Priporočilo:

Za optimalne rezultate uporabite sistem GARANT Master eco. Alternativno je možna uporaba vseh primernih vpenjalnih držal in nožev za notranje struženje ISO.

Tehnični opis

Rezalni material	MKD
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	MKD
Posnetje roba rezalnih robov	NS

Podajanje f	0,005 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 1400 m/min
Globina reza a_p	0,01 - 0,2 mm
Prevleka	neprevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCGW 070208 FN
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Značilnost blagovnega imena	MKD
Možnost naknadnega brušenja	da
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje