

simatherm

Indukčný zahrievací prístroj**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	883960
GTIN	2050001705921
Trieda položky	86H

Popis**Prevedenie:**

Patentované **prenosné** indukčné vykurovacie zariadenie pracuje vo vysokofrekvenčnom pásme a dosahuje tak veľmi vysoký stupeň účinnosti. Integrovaná regulácia času a teploty. Regulácia teploty zabezpečuje rovnomerný ohrev obrobku.

Výhoda:

Mobilné, výkonné, ale veľmi ľahké a praktické vykurovacie zariadenie (3,5 kg). **Už nie je potrebné** žiadne podperné jarmo, stačí naň položiť obrobok.

Použitie:

Rýchly a presný ohrev valivých ložísk, ozubených kolies, puzdier atď. Na šetrnú a bezpečnú montáž na hriadele, čapy atď.

Rozsah balenia:

Vykurovacie zariadenie, teplotná sonda, ochranné rukavice a taška na prenášanie.

Technický opis

Vnútorňý Ø obrobku od	20 mm
Výkon	1,5 kW
maximálna hmotnosť obrobku	10 kg
Teplota Rozsah regulácie	20 - 180 °C
Vonkajší Ø obrobku do	160 mm
Napätie	230 V

Zásobovanie energiou

Sietová prevádzka

Druh produktu

Indukčný ohrievač