

Garant**Upínací trň pre frézy so závitom, SK 40, Závit M x dĺžka L1: M10X181****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	301313 M10X181
GTIN	4045197980687
Trieda položky	31A

Popis

Prevedenie:

Vyhotovenie s funkciou tlmenia vibrácií, upínač s jadrom tlmiacim vibrácie.

Použitie:

Na upnutie skrutkovacích fréz so závitom.

Zvláštne príslušenstvo:

Uťahovací čap (TČ) č. 308600 – 308806, upínací kľúč pre TČ č. 308820 – 308835.

Technický opis

Závit M	M10×181
Ø D ₂	18 mm
Úžitková dĺžka L ₁	181 mm
Ø otvoru D ₁	10,5 mm
Vonkajší Ø D	35 mm
L ₂	7 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	200 mm
Upínač	SK 40
Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	AD
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹

Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HSC
Kmitanie	tlmené
Druh produktu	Upínač skrutkovacej frézy