

Garant**Upínací trň pre frézy so závitom, SK 50, Závit M x dĺžka L1: M12X281****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	301314 M12X281
GTIN	4045197981400
Trieda položky	31A

Popis

Prevedenie:

Vyhotovenie s funkciou tlmenia vibrácií, upínač s jadrom tlmiacim vibrácie.

Použitie:

Na upnutie skrutkovacích fréz so závitom.

Zvláštne príslušenstvo:

Uťahovací čap (TČ) č. 308600 – 308806, upínací kľúč pre TČ č. 308820 – 308835.

Technický opis

Závit M	M12×281
L ₂	7,5 mm
Ø D ₂	21 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	300 mm
Ø otvoru D ₁	12,5 mm
Úžitková dĺžka L ₁	281 mm
Vonkajší Ø D	49 mm
Upínač	SK 50
Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	AD
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹

Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HSC
Kmitanie	tlmené
Druh produktu	Upínač skrutkovacej frézy