

**Garant****Krátky vrták HSS-E, TiAlN, Ø DC h8: 2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	113260 2
GTIN	4045197006424
Trieda položky	11B

**Popis****Prevedenie:**

Presné otvory vďaka **vysokej sústrednosti a špeciálnemu profilu drážky**.  
S hrotom typu C od veľkosti 2,4 mm.

**Výhoda:**

**Ideálne na vrtanie s malou hĺbkou vrtania (približne 2 - 4×D)** na NC strojoch a automatoch.

**Odporúčanie:****Maximálna hĺbka vrtania:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$ .

**Technický opis**

Počet rezných hrán Z	2
Dĺžka napínacích drážok $L_c$	12 mm
Menovité -Ø $D_c$	2 mm
Posuv f v INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,02 mm/ot,
Tolerancia menovitého Ø	h8
Ø stopky $D_s$	2 mm
Celková dĺžka L	38 mm
Norma	DIN 1897
odporúčaná maximálna hĺbka vrtania $l_2$	9 mm
Uhol špičky	130 Stupeň
Stopka	Valcová stopka

Povrchová úprava	TiAlN
Rezný materiál	HSS E
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	modrá
Druh produktu	Špirálový vrták

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný	56	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	50	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	37	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	31	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	12	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	17	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	13	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	6	S
CuZn	podmienene vhodný	100	N
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		