

KERN**Ploščadna tehtnica, tip EOC, maksimalno območje tehtanja: 35kg****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	479606 35
GTIN	4045761192409
Razred artikla	47D

Opis**Izvedba:**

- Robustna ploščadna tehtnica iz plemenitega jekla, uporabna kot paketna, industrijska in števna tehtnica.
- Dvoobmočna tehtnica s samodejnim preklopom odčitavanja (natančnejše odčitavanje v spodnji polovici območja tehtanja).
- Prikazovalna enota z višino številk 24 mm, ločena od plošče; možnost postavitve in montaže s fleksibilnim kablom.
- Dobra mobilnost z opsijskim akumulatorskim napajanjem in kompaktno izvedbo.
- Optični in akustični signal omogoča lažje razdeljevanje, odmerjanje in razvrščanje v tolerančnem območju.
- Določanje odstotkov: omogoča odtehtanje na podano vrednost (100 %) in ugotavljanje odstopanj od te zelene vrednosti.
- Štetje kosov: hitro zajemanje velikega števila kosov zaradi enostavne funkcije štetja. Referensantal kan vājlas, 5, 10, 25, 50 stycken.
- Program za justiranje CAL: za nastavljanje točnosti (potrebna justirna utež po ponudbi).

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z mrežnim adapterjem, namizna noga vklj. s stenskim držalom, delovni zaščitni pokrov.

Tehnični opis

Sposobnost reproduciranja	10 g
Čas iznihanja	2 s
Neto masa	5,2 kg
Oznaka proizvajalca	Tip EOC
maksimalno območje tehtanja	0 - 35 kg
Minimalna kosovna masa	10 g
Odčitavanje	5 g
Dimenzije tehtalne plošče	300×300 mm
Kalibriranje	K2
Odčitavanje v zgornjem območju tehtanja	10 g
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Napajanje	Omrežno napajanje
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vrsta izdelka	Ploščadne tehtnice

Storitve

Kalibriranje tehtnice maksimalno območje tehtanja 50 kg	027700 50
DAkkS-kalibriranje tehtnice maksimalno območje tehtanja 50	027710 50