



## Momentový skrutkovač s digitálnym displejom, upínanie skrutkovacích hrotov D 6,3, Maximálny ťahovací moment: 500cNm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	659913 500
GTIN	7610733288953
Trieda položky	63D

### Popis

#### Prevedenie:

**Rukoväť** s elastomérovou povrchovou úpravou, ktorá je šetrná k pokožke, uľahčuje prenos požadovaného krútiaceho momentu aj s **mokrými alebo masnými rukami**. Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač počuteľne aj viditeľne spustí a je okamžite znova pripravený na použitie. Uvoľňovací moment je vyšší ako ťahovací moment (ochrana proti preťaženiu).

Nastavenie krútiaceho momentu **bez náradia** ťahaním a otáčaním krytky. Nastavená hodnota krútiaceho momentu sa zobrazuje v zobrazovacom okienku (**digitálny displej na konci rukoväti**). Vstavaná elektronika s rozhraním NFC. Vymeniteľná batéria pre zákazníka (gombíkový akumulátor CR 1/3 N; 3V). **Merné jednotky:** Nm, lbfft.

**Držiak bitu s magnetom** na upnutie bitov C 6,3.

#### Použitie:

Na kontrolované skrutkovanie pri špecifikovanom krútiacom momente.

#### Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

### Technický opis

Maximálny ťahovací moment	500 cNm
Rozsah krútiaceho momentu	100 - 500 cNm
Ukazovateľ	digitálna

Presnosť merania krútiaci moment	±6 %
Rozlíšenie	5 cNm
Uchytenie bitu	D 6,3
Rozsah krútiaceho momentu	1 - 5 Nm
Princíp spúšťania	mechanické spustenie krátkej dráhy
Spätná väzba	s vypínaním
Celková dĺžka L	146,5 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Odčítanie s možnosťou prepínania	lbfft
Merací proces	Krútiaci moment
Norma	DIN EN ISO 6789
Prestavitelnosť hodnoty spúšťania	nastaviteľné
Nastavenie hodnoty spúšťania	digitálny, nastaviteľný
Hmotnosť	117 g
Forma pripojenia	1/4-palcový bitový upínač
Kalibrácia	O1
Smer vťahovania	uťahovanie doprava
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Údaje protokolovateľné	nie
Meracia technika	mechanický
Signalizácia spustenia	akustická
Označenie výrobcu	DigiTorque V2
Pevne nastavený krútiaci moment	nie
Druh produktu	Momentový skrutkovač

## Služby

Kalibrácia Momentový skrutkovač Maximálny uťahovací moment 0,04-20

020200 0,04-20

