

Technický zverák s upínacím strmeňom, Šírka čeluste: 50mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	967590 50
GTIN	2050001741363
Trieda položky	97G

Popis**Prevedenie:**

Pomocou guľového kĺbu možno hornú časť otáčať alebo vytáčať do najvýhodnejšej pracovnej polohy a upínať pomocou upínacej páky. Zverák sa dá otáčať v krokoch od 6° do 360°; takže je vhodný aj na použitie ako hlboký zverák. Zverák a upínací strmeň alebo skrutkovacia doska z ľahkej zliatiny, lakované kladivkovým tepaným lakom. Skryté ocelové závitové vreteno, čeluste sa otvárajú dopredu. S výmennými plastovými čelustami.

Technický opis

Rozsah otáčania Guľový kĺb	360 Stupeň
Rozsah upnutia	75 mm
Rozsah natočenia Guľový kĺb	90 Stupeň
Hĺbka upnutia	35 mm
Šírka čeluste	50 mm
Rozsah upínania	0 - 80 mm
vymeniteľné čeluste	áno

Vrátane upínacieho strmeňa	áno
Druh produktu	Paralelný zverák

Príslušenstvo

Univerzálne upínacie zariadenie	967650
Pár náhradných plastových čelustí Šírka čeluste 50	967620 50