

Garant**Finorezni rezkar, z navojem, Ø D/število rezil Z: 16/3mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212534 16/3
GTIN	4062406098193
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Precizni finorezni rezkar za **izjemno učinkovito fino obdelavo in predhodno rezkanje**. Zaradi predelane geometrije Wiper je primeren za **obdelavo površine do visoke kakovosti fine obdelave**. **Izjemen prihranek časa** zaradi **večjega vrstičnega koraka** in **visokega podajanja na zob**.

Uporaba:

Tipično orodje pri izdelavi utopov in kalupov.

Napotek:

Momentni izvijač GARANT TQ art. **211750, vel. 1,0** s stblom art. **674252 vel. 7IP**.

Tehnični opis

Celotna dolžina L_{celotna}	23 mm
z notranjim hlajenjem	da
Število rezil Z	3
primerna obračalna rezalna ploščica	CPHX 0602..
Ø rezila D_c	16 mm
Vpenjalni navoj M	M8
Ø D_1 h6	8,5 mm

maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	2,5 mm
$\varnothing D_2$	13 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219799 3 (7IP; 1,0 Nm)
Izvedba držala	z navojem
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar