

Garant**Finorezni rezkar, z navojem, Ø D/število rezil Z: 20/4mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212534 20/4
GTIN	4062406098209
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Precizni finorezni rezkar za **izjemno učinkovito fino obdelavo in predhodno rezkanje**. Zaradi predelane geometrije Wiper je primeren za **obdelavo površine do visoke kakovosti fine obdelave**. **Izjemen prihranek časa** zaradi **večjega vrstičnega koraka** in **visokega podajanja na zob**.

Uporaba:

Tipično orodje pri izdelavi utopov in kalupov.

Napotek:

Momentni izvijač GARANT TQ art. **211750, vel. 1,0** s stblom art. **674252 vel. 7IP**.

Tehnični opis

Vpenjalni navoj M	M10
Celotna dolžina L_{celotna}	30 mm
Število rezil Z	4
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219799 3 (7IP; 1,0 Nm)
Ø D ₁ h6	10,5 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	2,5 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CPHX 0602..

Ø D ₂	18 mm
z notranjim hlajenjem	da
Ø rezila D _c	20 mm
Izvedba držala	z navojem
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar