

Garant**Finorezni rezkar, z navojem, Ø D/število rezil Z: 32/4mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212538 32/4
GTIN	4062406098773
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Precizni gladilni rezkar za **izjemno učinkovito gladilno obdelavo in predhodno rezkanje**. Zaradi predelane geometrije Wiper je primeren za **obdelavo površine do visoke kakovosti glajenja. Izjemen prihranek časa zaradi večjega vrstičnega koraka in visokega podajanja na zob**.

Uporaba:

Tipično orodje pri izdelavi utopov in kalupov.

Napotek:

Momentni izvijač GARANT TQ art. **211750, vel. 3,8** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

Tehnični opis

Ø D ₁ h6	17 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CPHX 09T3..
Število rezil Z	4
maksimalna globina rezanja a _{p maks}	3 mm
Celotna dolžina L _{celotna}	42 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
Ø rezila D _c	32 mm

z notranjim hlajenjem	da
Ø D ₂	29 mm
Vpenjalni navoj M	M16
Izvedba držala	z navojem
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar