

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, desni, Ø držala/velikost ploščice:
1216/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260340 1216/07
GTIN	4062406099121
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Dolžina glave L ₁	39,5 mm
ISO-oznaka držala	A1216M SDQCR/L07
Nastavitveni kot κ	107,5 stopinj
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	19,5 mm
Srednji premik L ₃	11 mm
Širina vratu L ₄	12 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Celotna dolžina L	150 mm
Velikost ploščice	7 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Višina vpenjanja L ₂	15 mm
Uporabna globina T	5 mm
Ø držala D _s	16 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do	3×D

z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500