


Garant**CPHX 060210 ER, HB4015, Tip: ST1400**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212554 ST1400
GTIN	4062406099169
Razred artikla	21A

Opis

Izvedba:

Točnost krožnega teka $\pm 0,020$ mm.

- **Obračalne ploščice z izboljšano geometrijo Wiper za učinkovitejši postopek obdelave pri izdelavi utopov in kalupov.**
- **Izjemen prihranek časa zaradi večjega vrstičnega koraka in visokega podajanja na zob.**
- **Rezkalne obračalne ploščice z radialno in aksialno geometrijo Wiper.**

Priporočilo:

Pri operacijah planega rezkanja zmanjšanje hitrosti Vc za 30 %.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za ae 0,2 mm.

L_{wa} je aksialna dolžina Wiper.

L_{wr} je radialna dolžina Wiper.

Tehnični opis

Tip	ST1400
Radij rezila	1 mm
Debelina ploščice S	2.38 mm

ISO-oznaka obračalne ploščice	CPHX 060210 ER
Zvrst	HB4015
Rezalni material	HM
Dolžina, Wiper, aksialno	1 mm
Dolžina, Wiper, radialno	1,5 mm
Radij rezila R ₁	1 mm
Podajanje f _z v jeklo < 1400 N/mm ²	0,25 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje