

**Garant****Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 1216/07mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260341 1216/07
GTIN	4062406099152
Razred artikla	21T

## Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Velikost ploščice	7 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Srednji premik L <sub>3</sub>	11 mm
ISO-oznaka držala	A1216M SDQCR/L07
Širina vratu L <sub>4</sub>	12 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Minimalni Ø predvrtanja D <sub>min</sub>	19,5 mm
Višina vpenjanja L <sub>2</sub>	15 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	39,5 mm
Nastavitveni kot κ	107,5 stopinj
Uporabna globina T	5 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	16 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da

Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

## Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500