

Garant**GARANT strojový závitník Master Tap HSS-E-PM 6HX, AlTiX, MF: 3X0,35****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	132905 3X0,35
GTIN	4045197984173
Trieda položky	11I

Popis**Prevedenie:**

Univerzálny závitník GARANT Master Tap, určený na použitie v širokom spektre materiálov s vysokou procesnou spoľahlivosťou.

- **Rezný materiál HSS-E-PM pre maximálnu odolnosť proti opotrebeniu.**
- **Znížené hodnoty trenia vďaka novému vysokoúčinnému povlaku.**
- **Špeciálna geometria na optimálne odvádzanie triesok.**

Technický opis

Ø stopky D _s	2,2 mm
Rezný materiál	HSS E PM
Norma	DIN 374
Hĺbka závitú	9 mm
Stúpanie závitov	0,35 mm
Ø otvoru pod závit	2,65 mm
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Počet rezných hrán Z	3
Celková dĺžka L	56 mm
Počet napínacích drážok	3
Ø závitú	3 mm
Druh závitú	MF

Veľkosť závitú	M3×0,35
Povrchová úprava	AlTiX
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	zelená
Séria	Master Tap
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	30	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	35	N
Hliník > 10 % si	vhodný	20	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	30	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	30	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	25	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	8	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	10	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	8	M
GG(G)	vhodný	20	K
CuZn	vhodný	20	N

Uni	vhodný
Olej	vhodný
mokrý maximum	vhodný