

Garant

Držalo za pehanje utorov, standardno \varnothing DS 16 mm, Za uture od širine m: 5mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	290356 5
GTIN	4062406099237
Razred artikla	29K

Opis**Pazi:**

Minimalni \varnothing predvrtanja vedno uporabljajte glede na širino utora (npr. za širino utora 14 mm = minimalni \varnothing predvrtanja 38,22 mm.)

Napotek:

- **Posamezne velikosti držal so primerne za različne širine utorov. V tem primeru po možnosti vedno uporabite optimalno kombinacijo držala in rezalnega vložka (enaka velikost), da zagotovite maksimalno trdnost.**
- **Pri stružnicah brez Y-osi uporabite ekscentrično pušo art. 290391–290393 za natančno nastavitvev Y-koordinate.**
- **Pri obdelovalnih centrih uporabljajte za preverjanje orientacije vretena pripomoček za usmerjanje art. 290397 in merilno uro.**

Tehnični opis

\varnothing držala	16 mm
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	12,82 mm
Srednji premik L_3	6,35 mm
Uporabna dolžina L_1	46 mm
Vijak	290399 1
Za uture s širino m	5 mm
\varnothing nosilca rezil D_1	12 mm
z notranjim hlajenjem	da

Dolžina držala L _s	40 mm
Držalo	kombinirano držalo
Vrsta izdelka	Orodje za pehanje utorov in profila