

**Garant**

**Držalo za pehanje utorov, standardno  $\varnothing$  DS 16 mm, Za utore od širine m: 3mm**


**Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 290356 3      |
| GTIN                  | 4062406099213 |
| Razred artikla        | 29K           |

**Opis**
**Pazi:**

Minimalni  $\varnothing$  predvrtanja vedno uporabljajte glede na širino utora (npr. za širino utora 14 mm = minimalni  $\varnothing$  predvrtanja 38,22 mm.)

**Napotek:**

- **Posamezne velikosti držal so primerne za različne širine utorov. V tem primeru po možnosti vedno uporabite optimalno kombinacijo držala in rezalnega vložka (enaka velikost), da zagotovite maksimalno trdnost.**
- **Pri stružnicah brez Y-osi uporabite ekscentrično pušo art. 290391–290393 za natančno nastavitvev Y-koordinate.**
- **Pri obdelovalnih centrih uporabljajte za preverjanje orientacije vretena pripomoček za usmerjanje art. 290397 in merilno uro.**

**Tehnični opis**

|   |          |
|---|----------|
| Srednji premik $L_3$                          | 4,2 mm   |
| Uporabna dolžina $L_1$                        | 30 mm    |
| Vijak   | 290399 1 |
| $\varnothing$ držala                          | 16 mm    |
| Za utore s širino m                           | 3 mm     |
| Minimalni $\varnothing$ predvrtanja $D_{min}$ | 8,36 mm  |
| $\varnothing$ nosilca rezil $D_1$             | 7,8 mm   |
| z notranjim hlajenjem                         | da       |

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Dolžina držala L <sub>s</sub> | 40 mm                               |
| Držalo                        | kombinirano držalo                  |
| Vrsta izdelka                 | Orodje za pehanje utorov in profila |