

Garant**Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino Oblika ADB z izvrtino za hladilni kanal, BT 40 A = 100, Vpenjalni Ø D1: 16mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 302606 16 |
| GTIN | 4062406100117 |
| Razred artikla | 31A |

Opis**Izvedba:**

Vsa držala prenapeta (miren krožni tek). Kakovost uravnoveženja G2,5/25000 min⁻¹. **Z izvrtinami za hladilne kanale z možnostjo zapiranja.**

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760–308802, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Tehnični opis

| | |
|--|---------------|
| Zunanji Ø D | 48 mm |
| Vpenjalni Ø D ₁ | 16 mm |
| Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 16 |
| Previsna dolžina A | 100 mm |
| Trn za rezkarje | BT 40 A = 100 |
| Standard | DIN 6359 |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-2 |
| Standard vpenjalnega trna | JIS B6339 |
| Oblika | ADB |

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm |
| Strategija odrezovanja | HPC |
| Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |

Pribor

| | |
|---|-----------|
| Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40 | 308765 40 |
| Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40 | 308795 40 |
| Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40 | 308802 40 |
| Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40 | 308806 40 |
| Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40 | 308790 40 |
| Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40 | 308760 40 |
| Vpenjalni ključ za pritezne čepedIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40 | 308820 40 |
| Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40 | 308785 40 |
| Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40 | 308830 40 |
| Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40 | 308801 40 |
| Nadomestni vpenjalni vijak za vpenjalni Ø glave D1 16 mm | 309900 16 |