

Garant**Držalo za notranje struženje HM, desno, Ø držala/velikost ploščice: 12/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261326 12/07
GTIN	4062406100452
Razred artikla	21T

Tehnični opis

ISO-oznaka držala	E12M SVJCR/L07
Srednji premik L_3	2 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Širina vratu L_4	7,8 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 0702..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 27
Velikost ploščice	7 mm
Dolžina glave L_1	18 mm
Nastavitveni kot κ	142 stopinj
Višina vpenjanja L_2	11 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	13 mm
Ø držala D_s	12 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	8xD
Rezalni material	HM
z notranjim hlajenjem	da

Uporaba

Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje