

HOLEX**Rúnový kotúč so suchým zipsom, Ø 125 mm, Porovnanie zrnitosti: 180****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG5695 180
GTIN	4045197575203
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:**

Brúsne kotúče s rúnom so suchým zipsom s prepichnutým textilným podkladom na bezpečné pripevnenie suchým zipsom. S odnímateľným centrovacím jadrom na presnejšie umiestnenie a prilnutie kotúča na podložku (**približne o 50 % nižšia úroveň vibrácií s podložkou so suchým zipsom č. 566965**).

Zodpovedá 566950.

Prevedenie reklamného textu:

Brúsne kotúče s rúnom so suchým zipsom s vyberateľným centrovacím jadrom (**ako 566940; 566950**).

Použitie:

Na uhlové brúsky s podložkou na suchý zips č. 566960 alebo 566965.

Na **konečnú úpravu, zmatňovanie, prekryvanie** s výrazným znížením drsnosti povrchu, ako aj na **ľahké čistenie** (napr. odstraňovanie nábehovej farby) a **odhrotovanie**.

Obsah:

80 diskov/zväzok.

Upozornenie:

Brúsne kotúče so suchým zipsom na predbrúsenie, pozri č. **567705ff**.

K dispozícii len v súprave zväzkov, nie jednotlivo! Informácie o objednávke: 1 súprava = 1 zväzok.

Technický opis

Prevedenie	A medium
Porovnanie zrnitosti	180
Ø kotúčov	125 mm
Farba	červená
Stupeň jemnosti	stredný
Obsah	80
Skratka pre brúsivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 125 mm
maximálna obvodová rýchlosť	40 m/s
Druh produktu	Brúsne rúno

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý maximum	podmienene vhodný		

suché

vhodný

Príslušenstvo

Rúnový kotúč so suchým zipsom Porovnanie zrnitosti 180

566950 180