

**Vpenjalni trn za rezkalne glave Oblika A, BT 30 kratek, Ø trna d1: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	303007 16
GTIN	4062406101169
Razred artikla	32A

**Opis****Izvedba:**

Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.

Vsa držala fino peskana s steklenimi zrci. Kakovost uravnoteženja G6,3/18000 min<sup>-1</sup>. Oblika A.

**Obseg dobave:**

Vklj. z zateznim vijakom za rezkar.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čepi (AB) art. 308760–308802. Specialni ključ art. 309840.

**Tehnični opis**

Ø trna d <sub>1</sub>	16 mm
Zunanji Ø D	38 mm
Previsna dolžina A	35 mm
Primeren specialni ključ art. 309840	16
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861	16
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Trn za rezkarje	BT 30 kratek
Standard	DIN 6357
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339

Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 18000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 5 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalni trn za rezkalne glave