



## Vpenjalni trn za rezkalne glave Oblika A, BT 50 A = 100, Ø trna d1: 22mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	303037 22
GTIN	4062406101251
Razred artikla	32A

### Opis

#### Izvedba:

Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.

Vsa držala fino peskana s steklenimi zrcni. Kakovost uravnoveženja G6,3/18000 min<sup>-1</sup>. Oblika A.

#### Obseg dobave:

Vklj. z zateznim vijakom za rezkar.

#### Dodatni pribor:

Pritezni čepi (AB) art. 308760–308802. Specialni ključ art. 309840.

### Tehnični opis

Primeren specialni ključ art. 309840	22
Previsna dolžina A	100 mm
Zunanji Ø D	48 mm
Ø trna d <sub>1</sub>	22 mm
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861	22
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	22 mm
Trn za rezkarje	BT 50 A = 100
Standard	DIN 6357
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339

Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 18000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 5 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalni trn za rezkalne glave