

Garant GRIDLINE

Delovna miza na kolesih, električno nastavljiva po višini, kabel, levo vrata, desno 4 predali, delovna plošča iz bambusa, 20×20G, Dolžina plošče: 1500/DEmm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	924511 1500/DE
GTIN	4062406101831
Razred artikla	9GG

Opis

Izvedba:

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo s prečko iz 4-kotne cevi. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili, enoročno zaporo proti izvlečenju predalov in nosilnostjo 75 kg. Ohišje predalnega bloka 24G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico.

Brezstopenjsko električno nastavljiva po višini. Nastavljanje višine z ročnim stikalom.

Po 2 kroglično uležajeni kolesi, 2 fiksni in 2 za zavijanje, Ø 125 mm, tiha **poliuretanska tekalna površina**, ki ne pušča sledi, minimalni tekalni upor, z zaščito. Kolesa za zavijanje z zavoro za kolo in vrtljivi venec.

Dolžina priključnega kabla 8 m, z vtičem tipa F.

Funkcija:

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z Ø < 12 mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.

Umestitev:

Višina vrat (levo) v mm: 525

Predal s prednjo višino (desno): 1

Prednja višina predala (desno) v mm: 75, 100, 150, 200

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, sprednje stranice predalov in vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Tehnični opis

Ø kolesa za zavijanje	125 mm
Uporabna širina predalov	500 mm
Ø trdno nameščenega kolesa	125 mm
Brezstopenjsko nastavljanje višine	da
Število predalov	4
Debelina delovne plošče	50 mm
Dolžina delovne plošče	1500 mm
Material roba	Poliuretan
Tekalna površina ne pušča sledi	da
Priključna napetost	250 V
ComfortClose	ne
Uporabna površina predalov v G	20×20
Uporabna globina predalov v G	20
možnost znižanja	da
Uporabna globina predalov	500 mm
Območje nastavljanja višine	850 - 1050 mm
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	525 mm
Ročaj	ne
Serija	Ready-to-go
Globina spodnje omare	700 mm
Uporabna širina predalov v G	20
Širina spodnje omare	1300 mm
Hitrost dviganja	9 mm/s
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Princip nastavljanja višine	električno
Število vrat	1
Masa	172,9 kg

Maksimalna dvizna sila	6000 N
Globina delovne plošče	750 mm
Material delovne plošče	Bambus
Zapora proti izvlečenju predalov	Enoročno
Vrsta IP-zaščite	IP 20
Napajanje	Akumulatorska
Napajanje	Omrežno napajanje
Nazivna napetost	250 V
Tip vtikača, vhod	F
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Nastavljanje višine delovnega mesta	850-1050 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	400 kg
Izvedba nastavljanja višine	električni
Debelina plošče	50 mm
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Kot odpiranja vrat	180 stopinj
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20x20G
Vrsta izdelka	Mobilna delovna miza

Pribor

Ročaj za GridLine Tip KO12	914226 KO12
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21

Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov Predal s prednjo višino 200 mm	927805 200
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov Predal s prednjo višino 75 mm	927805 75
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov Predal s prednjo višino 150 mm	927805 150
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov Predal s prednjo višino 100 mm	927805 100