

Garant

Svedri-povrtala, v celoti iz karbidne, cilindrično držalo DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC: 12,72 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	122795 12,72
GTIN	4062406102913
Razred artikla	11P

Opis

Izvedba:

Vrtanje in povrtavanje v enem delovnem koraku. Največja natančnost krožnega teka. S 4 rezili za povrtavanje za optimalno točnost mer in kakovost površine, kot pri povrtavanju.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:

globina vpenjalnega utora (glej tabelo) minus $1,5 \times$ nazivni Ø.

Napotek:

Dolžina spirale $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.

Oblika **HB**: naročite **art. 122795 + 129100HB**.

Oblika **HE**: naročite **art. 122795 + 129100HE**.

z notranjim hlajenjem: da, s 25 bari

Toleranca Ø izvrtine: $\pm 0,003$

Standard: Tovarniški standard

Število rezil Z: 2

Toleranca Ø izvrtine: $\pm 0,003$

Priporočena maksimalna globina vrtanja L_2 : 58 mm

Celotna dolžina L: 124 mm

Ø držala D_s : 14 mm

Podajanje f v jeklo $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,32 mm/v

Tehnični opis

Toleranca držala	h6
Priporočena maksimalna globina vrtanja L_2	58 mm

Dolžina utorov L_c	77 mm
Standard	Tovarniški standard
Celotna dolžina L	124 mm
Podajanje f v jeklo $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,32 mm/v
Nazivni $\varnothing D_c$	12,72 mm
Število rezil Z	2
\varnothing držala D_s	14 mm
Toleranca \varnothing izvrtine	$\pm 0,003$
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Globina vrtanja do	5xD
Kot konice	140 stopinj
Držalo	DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem	da, s 25 bari
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	primerno	80 m/min	N
Al $> 10\% \text{ Si}$	primerno	80 m/min	N
Jeklo $< 500 \text{ N/mm}$	primerno	65 m/min	P
Jeklo $< 750 \text{ N/mm}$	primerno	60 m/min	P
Jeklo $< 900 \text{ N/mm}$	primerno	55 m/min	P
Jeklo $< 1100 \text{ N/mm}$	primerno	35 m/min	P
GG(G)	primerno	60 m/min	K
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		
Zrak	primerno		

Storitve

Brušenje držala Tip HB

129100 HB

Brušenje držala Tip HE

129100 HE