

HOLEX**Kompaktna brusna plošča D × G × V (mm), 125×3×22, Primerjava zrnatosti: 180****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 566986 180 |
| GTIN | 4045197719010 |
| Razred artikla | 52M |

Opis**Izvedba:**

Kompaktne plošče iz stisnjene vlaknate koprene za hladno brušenje brez spreminjanja barve.

Uporaba:

Za **odstranjevanje, čiščenje in zaključno obdelavo** kotnih varov, težko dostopnih mest s kotnimi brusilniki (Ø 125 mm) ali brusilniki za kotne vane (Ø 150 mm).

Napotek:

Kompaktne plošče iz brusne koprene za brušenje površin najdete pod art. 566991. Plošče za posnemanje zarobka in zaključno obdelavo za stacionarne brusne stroje najdete pod art. 568725, art. 568731 in art. 568741.

Tehnični opis

| | |
|----------------------|-----------|
| Izvedba | 6A medium |
| Stopnja trdote | polfina |
| Primerjava zrnatosti | 180 |
| Stopnja preciznosti | polfina |

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Ø plošče D | 125 mm |
| Ø izvrtine H | 22 mm |
| Širina plošče T | 3 mm |
| Kratica za brusno sredstvo | SiC |
| Brusno sredstvo | Silicijev karbid (SiC) |
| Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % |
| Značilnost blagovnega imena | 125×3×22 |
| maksimalna obodna hitrost | 60 m/s |
| Maksimalno število vrtljajev | 10000 min ⁻¹ |
| Vrsta izdelka | Kompaktna brusna plošča |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|-------------------|------------|----------------|------------|
| Alu Mg | primerno | | |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 55 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 60 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 67 HRC | primerno | | |
| INOX | primerno | | |
| Ti | primerno | | |
| GG(G) | primerno | | |
| Umetna masa, GFK | primerno | | |
| Laki | primerno | | |
| Uni | primerno | | |
| suho | primerno | | |