

Garant**Sinhronska glava orodja za ER32, Ø držala navojnega svedra d2: 7mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 338186 7 |
| GTIN | 4062406103644 |
| Razred artikla | 31P |

Opis**Izvedba:**

- Vrtanje oz. oblikovanje navojev na strojih s sinhroniziranim vretenom.
- Minimalna dolžinska izravnava: +0,5 mm/-0,2 mm.
- Kompenzacija napak pri sinhronizaciji, zato je kakovost navojev boljša in življenjska doba bistveno podaljšana.
- Za vpenjala za vpenjalne kavljice in gnana orodja po standardu ISO 15488 (DIN 6499).
- Primerno za levi in desni navoj.

Izvedba, oglaševalsko besedilo:

- Minimalna dolžinska izravnava: +0,5 mm/-0,2 mm.
- Kompenzacija napak pri sinhronizaciji, boljša kakovost navojev in bistveno daljša življenjska doba.

Primerno za:

ER-sinhronska vpenjala art. 338180.

Tehnični opis

| | |
|---|----------------------|
| Prevesna dolžina L ₁ | 19 mm |
| 4-kotno držalo | 5,5 mm |
| za Ø držala navojnega svedra d ₂ DIN 371 | M7 |
| za Ø držala navojnega svedra d ₂ DIN 374/376 | M9-10 |
| Ø D ₂ | 25 mm |
| z notranjim hlajenjem | da, z največ 50 bari |

Vrsta izdelka

Adapter z navojnim svedrom