

Garant**Sinhronska glava orodja za ER32, Ø držala navojnega svedra d2: 9mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	338186 9
GTIN	4062406103668
Razred artikla	31P

Opis**Izvedba:**

- Vrtanje oz. oblikovanje navojev na strojih s sinhroniziranim vretenom.
- Minimalna dolžinska izravnava: +0,5 mm/-0,2 mm.
- Kompenzacija napak pri sinhronizaciji, zato je kakovost navojev boljša in življenjska doba bistveno podaljšana.
- Za vpenjala za vpenjalne kavljice in gnana orodja po standardu ISO 15488 (DIN 6499).
- Primerno za levi in desni navoj.

Izvedba, oglaševalsko besedilo:

- Minimalna dolžinska izravnava: +0,5 mm/-0,2 mm.
- Kompenzacija napak pri sinhronizaciji, boljša kakovost navojev in bistveno daljša življenjska doba.

Primerno za:

ER-sinhronska vpenjala art. 338180.

Tehnični opis

4-kotno držalo	7 mm
Prevesna dolžina L ₁	37 mm
za Ø držala navojnega svedra d ₂ DIN 371	M9
za Ø držala navojnega svedra d ₂ DIN 374/376	M12
Ø D ₂	25 mm
z notranjim hlajenjem	da, z največ 50 bari

Vrsta izdelka

Adapter z navojnim svedrom