

Garant

Držalo za svedre za vrtanje v polno Oblika ADB, SK 50, za Ø držala D1: 32mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	301287 32
GTIN	4062406105006
Razred artikla	31A

Opis

Izvedba:

- **Položaj navojnega zatiča za konusno grezenje svedra za vrtanje v polno je zamaknjen za 0,4 mm.**
- **Pri zatezanju povečan naležni Ø pritiska na naležno površino.**
- **To zagotavlja boljšo oporo, ki omogoča večje podajanje.**
- **Visoka točnost krožnega teka zaradi 3 µm plano brušene naležne površine.**
- **Z izvrtino za čip RFID/Balluff.**

Opisno besedilo na sliki:

Sveder za vrtanje v polno z obračalnimi rezalnimi ploščicami

Vpenjalo za orodje

Brušena naležna površina

Oblika ADB

Uporaba:

Za vpenjanje vseh svedrov za vrtanje v polno standardiziranih v skladu z DIN 6595, del 1.

Primerno za:

Vsi svedri za vrtanje v polno s cilindričnim držalom po DIN 6595, 1 del.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835, nadomestni vijaki art. 309907, 309908.

Tehnični opis

za Ø držala D ₁	32 mm
----------------------------	-------

Podatkovni list

Zunanji Ø D	52 mm
Previsna dolžina A	75 mm
Trn za rezkarje	SK 50
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min ⁻¹
Izvertina Balluffchip	da
Vrsta izdelka	Vpenjalo za sveder za vrtanje v polno

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/301287-32>