

Garant**Držalo za svedre za vrtanje v polno Oblika ADB, BT 50, za Ø držala D1: 25mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	303129 25
GTIN	4062406105204
Razred artikla	31A

Opis

Izvedba:

- **Vsa držala prenapeta.**
- **Položaj navojnega zatiča za konusno grezenje svedra za vrtanje v polno je zamaknjen za 0,4 mm.**
- **Pri zatezanju povečan naležni Ø pritiska na naležno površino.**
- **To zagotavlja boljšo oporo, ki omogoča večje podajanje.**
- **Visoka točnost krožnega teka zaradi 3 µm plano brušene naležne površine.**

Uporaba:

Za vpenjanje vseh svedrov za vrtanje v polno standardiziranih v skladu z DIN 6595, del 1.

Primerno za:

Vsi svedri za vrtanje v polno s cilindričnim držalom po DIN 6595, 1 del.

Dodatni pribor:

Pritezni čepi (AB) art. 308760–308802. Nadomestni vijak art. 309907; 309908.

Tehnični opis

Zunanji Ø D	45 mm
Previsna dolžina A	90 mm
za Ø držala D ₁	25 mm
Trn za rezkarje	BT 50
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339

Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min ⁻¹
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalo za sveder za vrтанje v polno

Pribor

Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308790 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepelISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308830 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepelDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50	308820 50
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308795 50
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 50	308785 50
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308760 50
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308765 50