

Garant**Vpenjalni trn za rezkarje z navojem, BT 50, Navoj M × dolžina L1: M16X150****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	303141 M16X150
GTIN	4062406106713
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Vsa držala prenapeta.

Uporaba:

Za vpenjanje rezkarjev z navojem.

Dodatni pribor:

Pritezni čepi (AB) art. 308760–308802.

Strategija odrezovanja: HSC

Previsna dolžina A: 188 mm

Ø izvrtine D₁ s toleranco IT6: 17 mm

Ø D₂: 29 mm

Zunanji Ø D: 42,5 mm

Uporabna dolžina L₁: 150 mm

L₂: 10 mm

Tehnični opis

Ø izvrtine D ₁ s toleranco IT6	17 mm
Uporabna dolžina L ₁	150 mm
Zunanji Ø D	42,5 mm
Ø D ₂	29 mm
Previsna dolžina A	188 mm

L ₂	10 mm
Navoj M	M16×150
Trn za rezkarje	BT 50
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Trni za rezkarje za privijačenje

Pribor

Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50	308765 50
Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 primerno za velikost strmega konusa 50	308810 50
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50	308760 50
Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308812 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepe ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308830 50
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50	308790 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50	308820 50
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 50	308780 50
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 50	308785 50
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50	308795 50