

**Garant****Vpenjalni trn za rezkarje z navojem, BT 50, Navoj M × dolžina L1: M12X100****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	303141 M12X100
GTIN	4062406106188
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

Vsa držala prenapeta.

**Uporaba:**

Za vpenjanje rezkarjev z navojem.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čepi (AB) art. 308760–308802.

Strategija odrezovanja: HSC

Previsna dolžina A: 138 mm

Ø izvrtine D<sub>1</sub> s toleranco IT6: 12,5 mm

Ø D<sub>2</sub>: 21 mm

Zunanji Ø D: 33 mm

Uporabna dolžina L<sub>1</sub>: 100 mm

L<sub>2</sub>: 10 mm

**Tehnični opis**

Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Ø izvrtine D <sub>1</sub> s toleranco IT6	12,5 mm
Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	100 mm
Navoj M	M12×100
L <sub>2</sub>	10 mm

Previsna dolžina A	138 mm
Zunanji Ø D	33 mm
Trn za rezkarje	BT 50
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Trni za rezkarje za privijačenje

## Pribor

Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308812 50
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50	308790 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepe ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308830 50
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 50	308785 50
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50	308765 50
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50	308795 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50	308820 50
Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 primerno za velikost strmega konusa 50	308810 50
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50	308760 50
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 50	308780 50