



Mikrometer, Merilno območje: 125-150 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	420450 125-150
GTIN	7630041104134
Razred artikla	45A

Opis

Izvedba:

Fino lepene merilne površine iz karbidne trdine.

Kaljeno in brušeno merilno vreteno.

Utrditev z ročico.

S fino ragljo in izolirano zaščito za roke.

S čisto graviranimi in črno poudarjenimi razdelbami in številkami.

Pakiranje: čvrsta škatla

Delitev merilnega bobna: 1/50 mm

Kalibriranje: B1

Kalibriranje: B2

Odčitavanje: 0,01 mm

Ø vretena: 8 mm

Ø merilnega bobna: 18,5 mm

Tehnični opis

Ø vretena	8 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Ø merilnega bobna	18,5 mm
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno območje	125 - 150 mm
Kalibriranje	B1

Kalibriranje	B2
Standard	DIN 863
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	mikrometra

Storitve

Kalibriranje kontrolnega trna za mikrometre maksimalna nazivna mera 300 mm	012110 300
Kalibriranje mikrometra maksimalno merilno območje 200 mm	012050 200
Signiranje lasersko graviranje Tip	018940
Kalibriranje mikrometra maksimalno merilno območje 200 mm	022000 200
Kalibriranje kontrolnega trna za mikrometre maksimalna nazivna mera 300 mm	022080 300
900	022090 900