



Analogni ročni tahometer, Tip: HTM100M



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	471010 HTM100M
GTIN	2050001774644
Razred artikla	47F

Opis

Izvedba:

Mehanski ročni tahometer za merjenje števila vrtljajev in površinske hitrosti v različnih področjih uporabe. Velik in lahko čitljiv analogni prikazovalnik z zaporo kazalca s pritiskom na gumb za zadržanje zadnje izmerjene vrednosti. Delovanje brez baterij.

Uporaba:

Merjenje števila vrtljajev: 10–10.000 min⁻¹,

hitrost: 1–1000 m/min.

Obseg dobave:

Vklj. z merilnim kolescem (0,1 m) art. 471180, merilno konico art. 471170, votlo merilno konico art. 471190, podaljškomo.

Napotek:

Različice s certifikatom ATEX po ponudbi:

tahometer za uporabo v okolju z eksplozijsko ogroženo atmosfero. Certificiran za ATEX cono 1 in 2.

Kalibriranje: I2

Točnost: ±0,5 %

Obseg merilnega kolesca: 0,1 m

Delovna temperatura: 0 - 40 °C

Temperatura skladiščenja: -10 - 40 °C

Tehnični opis

Delovna temperatura	0 - 40 °C
Temperatura skladiščenja	-10 - 40 °C
Obseg merilnega kolesca	0,1 m
Točnost	±0,5 %
Merilno orodje	analogni
Kalibriranje	I2
Vrsta izdelka	Ročni tahometri

Storitve

Kalibriranje Merilnik vrtljajev/stroboskop	016600
Signiranje lasersko graviranje Tip	018940
Kalibriranje Merilnik vrtljajev/stroboskop Tip D	027900 D

Pribor

Votla merilna konica	471190
Pogonska merilna konica	471170
Pogonsko merilno kolo, obseg 100 mm	471180