

3M Scotch-Brite™

Samopritrdilni diski iz brusne koprene GB-DH, Ø 125 mm, Primerjava zrnatosti: 50**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	566903 50
GTIN	50048011603419
Razred artikla	53M

Opis**Izvedba:**

Samopritrdilni brusni diski iz brusne koprene z luknjasto podlogo iz tkanine za varno pritrditev. S snemljivim jedrom za centriranje za natančno pozicioniranje in pritrditev diska na podpornem krožniku (**pribl. 50 % manjša raven vibracij s samopritrdilnim brusnim krožnikom art. 566965**).

Zelo **agresivna plošča iz brusne koprene** z zelo trdnimi robovi. Vgrajena **keramična brusna zrna (CER)** omogočajo večje odstranjevanje.

Uporaba:

Idealni za **odstranjevanje manjših in točkastih varov** ter za **grobo čiščenje in odstranjevanje zarobka**. Ne prihaja do prekomernega izbrušenja površine.

Na kotnih brusilnikih s samopritrdilnim brusnim krožnikom art. 566960, vel. 566965.

Napotek:

Samopritrdilne brusne diske za predhodno brušenje glejte od art. **567705 naprej**.

Tehnični opis

Stopnja preciznosti	zelo groba
Izvedba	A coarse super duty

Barva	modra
Primerjava zrnatosti	50
Ø plošče	125 mm
Serija	GB-DH
Kratica za brusno sredstvo	Keramika
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena	Ø 125 mm
Oznaka proizvajalca	GB-DH
maksimalna obodna hitrost	40 m/s
Vrsta izdelka	Brusna koprena

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		

Pribor

Samopritrdilni brusni krožnik z več luknjami
Navoj M 14
Zunanji Ø 125 mm

566960 125

Samopritrdilni brusni krožnik z več luknjami
in z navojem M 14
Zunanji Ø 125 mm

566965 125