

**PLANOLITH****Merilna plošča iz naravne trde kamnine Točnost 00, Dolžina × širina:  
1500X1000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	430400 1500X1000
GTIN	2050001949820
Razred artikla	46H

**Opis****Izvedba:**

Iz izbrane naravne trde kamnine.

- **Brez napak, homogena struktura.**
- **Odporno proti ukrivljanju in zvijanju.**
- **Absolutno odporna proti rji in kislinam, majhna toplotna prevodnost.**
- **Mikroskopsko fina obdelava površine (lepanje z diamantom). Tolerance so manjše od dopustnih.**
- **Zunanji robovi čisto brušeni.**
- **Nastavki z jekleno kroglico na spodnji strani omogočajo statično določeno oporo plošče.**
- **Trša od kaljenega jekla (6–7 po Mohsovi lestvici), nemagnetna in električno neprevodna.**

**Točnost:**

Končna proizvodnja in kontrola potekata v računalniško krmiljenih klimatiziranih prostorih. Uporabljeni merilni pripomočki zagotavljajo povezavo z domačim in mednarodnim laboratorijem za kalibriranje.

**DIN 876/00 – posebej fino lepene z diamanti, za merilnico.**

**Obseg dobave:**

**Vključno s poročilom o preizkusu, transportno embalažo.** Vključno z nastavki z jekleno kroglico.

**Napotek:**

**Po ponudbi:** Nerjavni jekleni nastavki z navojem, jeklene tračnice s T utorom (za art. 430190 jeklene tračnice s T utorom niso mogoče), točnost 000 in druge velikosti, vmesne mere. Nefrankirana dobava.

**Tehnični opis**

Debelina	190 mm
Ravnost	0,005 mm
Masa	855 kg
Število nastavkov z jekleno kroglico	5
Standard	DIN 876
Točnost	00 mm
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Vrsta izdelka	Merilna plošča

## Pribor

Konjiček, par, kakovost 1, težka izvedba Višina konic 200 mm	431710 200
Konjiček, par, kakovost 1, težka izvedba Višina konic 150 mm	431710 150
Tračnica z vodilnim in vpenjalnim T-utorom vklj. z vgradnjo za dolžino plošče 1500 mm	431700 1500
Podstavek s kolescema, par	431705