

Garant
XDLW 070308 TN, KU7710, Tip: GGG


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212941 GGG
GTIN	4045197720566
Razred artikla	21H

Opis

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p\text{maks}}$

Vpenjalni vijak art. 219810 zategnite največ z 1,5 Nm!

Tehnični opis

Tip	GGG
ISO-oznaka obračalne ploščice	XDLW 070308 TN
Radij za programiranje pri $a_{p\text{maks}}$	1,58 mm
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	KU7710
Rezalni material	Keramika
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	0,6 mm
Podajanje f_z na zob	0,36 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
GG(G)	primerno	600 m/min	K
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		