

Garant
Vrtljiva stružna konica z dušenjem, Morsekonus: 3

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	321405 3
GTIN	4045197720948
Razred artikla	31Z

Opis
Izvedba:

- **Kot konice 60°.**
- **Vzmetena tekalna konica za izravnavo tlaka in dolžine, z dušenjem sunkov.**
- **Tekalna konica iz kaljenega orodnega jekla natančno izbrušena glede na razporeditev ležajev.**
- **Precizni valjčni ležaj z mazanjem čez celotno življenjsko dobo.**
- **Tesnjenje gredi preprečuje vdor umazanije in hladilne tekočine.**
- **Ekstremno toga izvedba z dodatnim uležajenjem držala.**
- **Celotno orodje je kaljeno in brušeno.**

Precizna izvedba.

Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.

Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

Uporaba:

- **Za dušenje sunkovitih obremenitev.**
- **Za izravnavanje vzdolžnih raztezkov.**
- **Primerna za uporabo s čelnim sojemalom.**

Ø ohišja D: 60 mm

Uporabna dolžina B: 95 mm

maksimalni Ø konic A: 25 mm

maksimalno odstopanje krožnega teka: 0,005 mm

Maksimalno število vrtljajev: 5000 min⁻¹

za maso obdelovanja: 300 kg

Tehnični opis

za maso obdelovanja	300 kg
Ø ohišja D	60 mm
maksimalni Ø konic A	25 mm
Maksimalno število vrtljajev	5000 min ⁻¹
maksimalno odstopanje krožnega teka	0,005 mm
Morsekonus	MK3
Uporabna dolžina B	95 mm
Vrsta izdelka	Centrirna konica