

**Garant****Vrtljiva stružna konica z dušenjem, Morsekonus: 4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	321405 4
GTIN	4045197720955
Razred artikla	31Z

**Opis****Izvedba:**

- **Kot konice 60°.**
- **Vzmetena tekalna konica za izravnavo tlaka in dolžine, z dušenjem sunkov.**
- **Tekalna konica iz kaljenega orodnega jekla natančno izbrušena glede na razporeditev ležajev.**
- **Precizni valjčni ležaj z mazanjem čez celotno življenjsko dobo.**
- **Tesnjenje gredi preprečuje vdor umazanije in hladilne tekočine.**
- **Ekstremno toga izvedba z dodatnim uležajenjem držala.**
- **Celotno orodje je kaljeno in brušeno.**

Precizna izvedba.

**Opis:**

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.

Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

**Uporaba:**

- **Za dušenje sunkovitih obremenitev.**
- **Za izravnavanje vzdolžnih raztezkov.**
- **Primerna za uporabo s čelnim sojemalom.**

Ø ohišja D: 68 mm

Uporabna dolžina B: 111 mm

maksimalni Ø konic A: 35 mm

maksimalno odstopanje krožnega teka: 0,005 mm

Maksimalno število vrtljajev: 4000 min<sup>-1</sup>

za maso obdelovanca: 600 kg

## Tehnični opis

Uporabna dolžina B	111 mm
maksimalni Ø konic A	35 mm
za maso obdelovanca	600 kg
Ø ohišja D	68 mm
maksimalno odstopanje krožnega teka	0,005 mm
Maksimalno število vrtljajev	4000 min <sup>-1</sup>
Morsekonus	MK4
Vrsta izdelka	Centrirna konica