

**Brusna plošča za konture Combidisc®, Ø 60 mm, Zrnatost: 80****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	554034 80
GTIN	4007220898857
Razred artikla	55G

Opis**Izvedba:**

Hitrovpenjalni sistem z navojem iz umetne mase (Roloc™, Combidisc® CDR) omogoča zanesljivo zamenjavo brusilnega orodja, z enim zasukom, v najkrajšem času in brez uporabe orodja.

Valovit rob brusnega diska **za fino brušenje kontur in konkavnih površin.**

Uporaba:

Za racionalno brušenje majhnih površin, tudi pri spremenljivih konturah. Zaradi krajšega časa zamenjave orodja se znižajo stroški večstopenjskih delovnih procesov.

Uporabljajte z mehkim opornim brusnim krožnikom art. 554091 50.

Napotek:

Roloc™ Bristle-Disc najdete pod art. 573510 in naprej.

Tehnični opis

Zrnatost	80
Ø plošče	60 mm
Brusno sredstvo	Aluminijev oksid (A)
Kratica za brusno sredstvo	A
Značilnost blagovnega imena	Ø 60 mm

Maksimalno število vrtljajev	20000 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Brusna plošča

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	pogojno primerno		
suho	primerno		

Pribor

Gumijasti brusni krožniki, Ø stebila 8 mm mehka Zunanji Ø 50 mm	554091 50
---	-----------