

Garant**NC vysokotlakový upínač HiPo Clamp s posilňovačom, Typ: 1250****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	360465 1250
GTIN	4045197991256
Trieda položky	31F

Popis**Prevedenie:**

- Presnosť párovania 0,02 mm.
- Rozmery na vyrovnanie kompatibilné s bežnými výrobkami.
- Univerzálna konštrukcia pre rôzne systémy čelustí.
- Vodiaca dráha indukčne kalená.
- Úplne zakryté vreteno (nízke nároky na čistenie).
- Závitové otvory po oboch stranách pre doraz obrobku.
- Vráťane otvorov 18M16 pre upínacie systémy s nulovým bodom - rozstup 200 mm.
- Všetky strany okrem čelnej brúsenej: Použiteľné horizontálne a postranne.
- Je možné pristavať uhlový mechanizmus.
- Úplne zakryté a nitridované vreteno.
- Závit pre doraz obrobku.

Prevedenie reklamného textu:

- Presnosť párovania 0,02 mm.
- Vodiaca dráha indukčne kalená.
- Vráťane otvorov 18M16 pre upínacie systémy s nulovým bodom – rozstup 200 mm.
- Všetky strany okrem čelnej brúsenej: Použiteľné horizontálne a postranne.
- Úplne zakryté a nitridované vreteno.

Rozsah balenia:

4 úpínky a rucná kluka. Bez stupnovitých celustí.

Zvláštne príslušenstvo:

- Výrobky s bežnou čelustou vo veľkosti 125, napr. č. 361400 – 361660, č. 362390 – 362600, č. 361295, č. 361296.
- Súprava na vyrovnanie a upevnenie č. 360530.
- Zarážka obrobku, kluka č. 360555; 360800.

- **Upínací čap č. 360025.**
- **Uhlový pohon č. 360471.**

Upozornenie:

- **Prispôsobené predĺženie základného telesa 125 uvedené pod č. 360467_125 v ETL.**
- **Veľkosť 125X je dodávaná s čelustami 361295 125 a 361296 125. Možnosť použitia s predsadzovacími čelustami Xpent.**
- **Prispôsobené predĺženie základného telesa 160 uvedené pod č. 360420 160**

Všimnite si reklamný text:

Veľkosť 125X sa dodáva s čelustami 361295 125 a 361296 125. Možnosť použitia s predsadzovacími čelustami XPent.

Technický opis

r ±0,015	118 mm
o -0,02	40 mm
Vzdialenosť drážok p H7	20 mm
Priečna drážka n H7	20 mm
Výška čelusti h	39,5 mm
Rozsah upínania b	0 - 182 mm
Pozdĺžna drážka l H7	20 mm
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo	HiPo
Šírka základného telesa B	125 mm
Rozsah upínania d	131 - 313 mm
Upínacia sila do maximálne	40 kN
m ±0,02	180 mm
s - 0,02	62 mm
Celková dĺžka L	512 mm
Dĺžka základného telesa a	424 mm
Výška základného telesa c -0,02	100 mm
Prevedenie	upínací systém cez nulový bod
Hmotnosť	35 kg
t	144 mm
Séria	HiPoClamp

Druh produktu

Strojový zverák

Príslušenstvo

Stupňovitá lišta, klik systém pre typ 125	361962 125
Základné teleso na predĺženie pre typ 125	360467 125
Stupňovitá lišta, klik systém pre typ 125	361952 125
Stupňovitá lišta pre stupňovitú stranu pre typ 125	361972 125