




## Jednomodulová pracovná platforma, Typ: E



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	966150 E
GTIN	4003866402649
Trieda položky	96Z

### Popis

#### Prevedenie:

Celá konštrukcia z ľahkého kovu s extrémnou odolnosťou proti krúteniu, hrdzaveniu a poveternostným vplyvom. Stupienky z hliníkového rebrového plechu 555 × 250 mm.

Modulárna konštrukcia pre zmenu a rozšírenie konfigurácií.

Prídavné moduly v 4 rôznych výškach.

Vhodný ako dvojstupňový základný modul s až 3 prídavnými stupňami na mobilné použitie.

Pripojenie je možné z modulu typu B.

#### Norma:

**DIN EN 14183.**

### Technický opis

Norma	DIN EN 14183
Hĺbka podesty	1,05 m
Materiál	konštrukcia z ľahkých kovov, stupienky z ryhovaného hliníkového plechu
Hmotnosť Samostatný blok	4,8 kg
Výška platformy bez zábradlia	0,8 m

Kombinácia modulu	B+D+E
Šírka priečky/schodu	555 mm
Pracovná výška	2,8 m
Schod Prevedenie	Stupeň
Hĺbka priečky/schodu	250 mm
Hmotnosť Kombinácia modulu	14 kg
Prístup	jednostranná
Počet schodíkov vrátane platformy	4
Stúpacia technika Nosnosť	150 kg
Druh produktu	Pracovná podesta