



Garnitura roto rezkarjev 5-delna, ozobje STEEL – groba, Karbidna trdina



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	547105
GTIN	4007220004357
Razred artikla	55F

Opis

Izvedba:

Rezkalni čepi HOLEX so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine.

Inovativna geometrija ozobja omogoča **zelo visoko zmogljivost odrezovanja pri mirnem teku in dobri vodljivosti**. Zaradi optimalnega ustvarjanja odrezkov (ni koničastih odrezkov) se doseže visoka kakovost površine. Držalo Ø 6 mm.

Garnitura z izbranimi roto rezkarji v najpogostejših oblikah in dimenzijah. Držalo Ø 6 mm.

Uporaba:

Optimizirano za obdelavo **jekla in jeklene litine**.

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Obseg dobave:

Po 1 kos art. 547100 vel. A1225; C1225; D1210; G1225; F1225.

Ø držala: 6 mm

Tehnični opis

Stopnja preciznosti ozobljenja	groba
--------------------------------	-------

Kratika ozobja	STEEL
Rezalni material	Karbidna trdina
Ø držala	6 mm
Število brusnih čepov	5
Vrsta izdelka	Roto rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
GG(G)	primerno		