

HOLEX**Konusni trni za vrtalne glave z SK, SK / konus vrtalne glave: 40/16****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	342887 40/16
GTIN	4062406109387
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

V celoti kaljeni in precizno brušeni. Dolgoročna visoka natančnost krožnega teka, saj se odrezki ne morejo vtisniti v kaljene površine in ker manjši udarci ne povzročajo odtisov. Precizna izvedba s strmim konusom in priteznim navojem.

Strmi konus po DIN 69871 A, del1 z vpenjalnim utorom in navojem za pritezne čepe.

Uporaba:

Za vpenjanje vrtalnih glav na rezkalne in vrtalne stroje z morsekonusom. Z notranjim priteznim navojem M 16 **krožnim utorom** za **avtomatsko vpenjanje** (npr. Maho, Deckel, Mikron itd., primerno tudi za standardne stroje **z ročnim zatezanjem**).

Standard:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Tehnični opis

Velikost strmega konusa	40
Ø konusa D	15,733 mm
Konus vpenjalne glave DIN 238	B 16
Barvna koda za primerno držalo	SK 40
Notranji pritezni navoj	M16
Vrsta izdelka	Vrtalna glava / vpenjalo

