

Garant**TK torusová fréza GARANT Master Titan HPC, TiAlN, Ø DC / R1: 8/0,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	206364 8/0,5
GTIN	4045197991850
Trieda položky	11Z

Popis**Prevedenie:**Tolerancia: Polomer rezania $R_1 = \pm 0,005$ mm.**Použitie:**Na frézovanie **titánu a titánových zliatin**, pri veľmi pokojnom chode kvôli najlepšej možnej životnosti a najvyššiemu reznému výkonu pri obrábaní.**Technický opis**

Stopka	DIN 6535 HA s h6
Ø rezných hrán D_c	8 mm
Ø stopky D_s	8 mm
Posuv f_z pre kopírovacie frézy v titane > 850 N/mm ²	0,046 mm
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Dĺžka výčnelku L_1 vrát. vôle	25 mm
Celková dĺžka L	63 mm
Dĺžka britov L_c	19 mm
Ø vôle D_1	7,7 mm
Polomer rezania R_1	0,5 mm
Počet zubov Z	4
Faktor korekcie pre v_c	1,5

Posuv f_z pre orezávanie v titáne > 850 N/mm ²	0,034 mm
Povrchová úprava	TiAlN
Rezný materiál	VHM
Norma	DIN 6527
Typ	N
Tolerancia menovitého \varnothing	e8
Vlastnosť špirálového uhla	nerovnaké
Členenie britov	nerovnaké
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	0,3×D pri obvodovom frézovaní
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	0,05×D pri kopírovacom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Stratégia obrábania	HPC
Tolerancia stopky	h6
Farebný krúžok	ružová
Druh produktu	Torusová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	60	S
mokrý maximum	vhodný		

Služby

Brúsenie stopky Typ HB	129100 HB
------------------------	-----------