



Skúšobné pracovisko pre meradlá UMP3, Typ: UMP3



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	439551 UMP3
GTIN	2050002081048
Trieda položky	40N

Popis

Prevedenie:

Univerzálne skúšobné pracovisko pre odchýlkomery UMP3 vhodné na mimoriadne rýchlu a spoľahlivú kalibráciu analógových a digitálnych odchýlkomerov. Pomocou jeho motorom ovládaného 30 mm snímača polohy možno odchýlkomer okamžite ľahko a bezpečne kalibrovať. Displej integrovaný do samostatnej rozvodnej skrine slúži súčasne ako rozhranie pre softvér vyššej úrovne, ktorý preniesie všetky namerané hodnoty do predkonfigurovaného protokolu o skúške.

Výhoda:

- **Jednoduchá obsluha pomocou motorom ovládaného snímača polohy s integrovaným systémom merania hodnôt.**
- **Flexibilné usporiadanie na pracovisku vďaka samostatnej riadiacej a zobrazovacej jednotke UMPmotion.**
- **Veľmi jemné polohovanie snímača polohy pomocou ručného kolieska na hrubé a jemné nastavenie.**
- **Vysoká presnosť opakovania vďaka dodržiavaniu Abbého komparačného princípu.**
- **Jednoduché použitie a možnosť výberu ovládania pravou alebo ľavou rukou.**
- **Flexibilné vďaka širokospektrálnemu príslušenstvu.**

Použitie:

Na manuálne preskúšanie:

- analógových a digitálnych odchyľkometerov
- jemných ručičiek
- páčkových odchyľkometerov
- indukčných snímačov

Technický opis

Chyba v reverzibilitate	0,15 µm
Hmotnosť	18 kg
Rozsah merania	30 mm
Rozlíšenie	0,1 µm
Najväčšia prípustná chyba (L=nameraná dĺžka v mm)	$0,08 + 1 \times 10^{-6} \times L \text{ µm}$
Opakovateľnosť	0,1 µm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Kalibračné a nastavovacie zariadenie