

**Garant****Paralelný zverák, Šírka čeluste: 150mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	967000 150
GTIN	4045197694102
Trieda položky	91J

**Popis****Prevedenie:****Vysoká presnosť upínania vďaka presnému hranolovému vedeniu.****Otváranie smerom dozadu.** Vyrobené z vysokopevnostnej liatiny (GG 25) s perlitickou štruktúrou. Dlhé a mimoriadne presné **prizmatické vedenie**. Presné ložisko vretena, vreteno s trapézovým závitom úplne zakryté, chránené proti znečisteniu. Veľká plochá frézovaná kovadlina na jednoduché rovnanie. Čeluste z kalenej ocele sú vrúbkované a možno ich vymeniť za brúsené čeluste (pozri náhradné čeluste).**Rozsah balenia:**

Vrát. upevňovacieho materiálu na montáž na pracovný stôl.

**Povrchová úprava farby:**

Striebornó-sivá

**Technický opis**

Rozsah upnutia	255 mm
Smer otvárania	otváranie smerom dozadu
Materiál	vysokopevná liatina (GG 25)
Hmotnosť	52 kg
Šírka čeluste	150 mm

Druh produktu

Paralelný zverák

**Príslušenstvo**

Pár náhradných čelustí brúsených Šírka čeluste 150	967045 150
Jednotlivá otočná doska Šírka čeluste 150	967020 150
Podložka pod zverák	967330
Pár náhradných čelustí ryhovaných Šírka čeluste 150	967040 150
Podložka pod zverák, bambus Veľkosť 300X250	967328 300X250